


Repetitor sučelja AS

SmartL25 AS-i Repeater II

Otkazani artikal

Alternativni artikli: AC3226

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 utikač sa spojem rešetkaste stezaljke
 2 Ploča za etiketiranje
 3 pričvršćivanje na vodilicu DIN



Primjena

Primjena

Produljenje mreže AS-i za 100 m

Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	60; (povodu AS-i)
Nadzor podnapona		ne

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
Električki izolirano	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...75
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	90; (nekondenzirajuće)



Repetitor sučelja AS

SmartL25 AS-i Repeater II

Maks. visina iznad razine mora	[m]	2000
Zaštita		IP 20
Stupanj zaprljanja		2

Testovi / odobrenja

EMC	EN 62026-2
-----	------------

Mehanički podaci

Težina	[g]	154
Vrsta montaže		Montaža na vodilice DIN
Materijali		PC-GF20

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	2 x LED, Zeleno
	kratki spoj	2 x LED, Crveno

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Utičnica COMBICON
-------------------	-------------------

Opaske

Opaske	Proširivač sučelja AS-i ne prihvaća adresu upravljanog uređaja.
	Ukupni broj upravljanih uređaja po nizu upravljačkih uređaja ostaje nepromijenjen.
	Nije potrebno namještanje postavki.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

	izlazni kabel sučelja AS-i
A-	AS-i - linija 2
A+	AS-i + linija 2
A-	AS-i - linija 2
A+	AS-i + linija 2
	ulazni kabel sučelja AS-i
A+	AS-i + linija 1
A-	AS-i - linija 1
A+	AS-i + linija 1
A-	AS-i - linija 1