


Repetitor sučelja AS

SmartL25 AS-i Repeater III



- 1 utikač sa spojem rešetkaste stezaljke
 2 Ploča za etiketiranje
 3 pričvršćivanje na vodilicu DIN



Primjena

Primjena

Produljenje mreže AS-i za 100 m

Električni podaci

Radni napon [V]

26,5...31,6 DC

Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA]

60; (po vodu AS-i)

Izlazi

Električna izvedba

AS-i

Električki izolirano

da

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]

-25...70

Napomena o temperaturi okoline

cULus: ... 65 °C

Temperatura skladištenja [°C]

-25...75

Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%]

90; (nekondenzirajuće)

Maks. visina iznad razine mora [m]

2000

Zaštita

IP 20

Stupanj zaprljanja

2



Repetitor sučelja AS

SmartL25 AS-i Repeater III


Testovi / odobrenja		
EMC	EN 62026-2	
Odobrenje UL-a	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	IP20
	Napajanje napona	Low Voltage / Limited Energy
	Broj datoteke UL	E205959
Mehanički podaci		
Težina	[g]	170
Vrsta montaže		Montaža na vodilice DIN
Materijali		PA 6.6
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	2 x LED, Zeleno
	Funkcija	LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Utičnica COMBICON
		Poveznica za završetak sabirnice
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

Repetitor sučelja AS

SmartL25 AS-i Repeater III

Električni priključak

Priključak



	izlazni kabel sučelja AS-i
A2-	AS-i - linija 2
A2+	AS-i + linija 2
A2-	AS-i - linija 2
A2+	AS-i + linija 2
	ulazni kabel sučelja AS-i
A1+	AS-i + linija 1
A1-	AS-i - linija 1
A1+	AS-i + linija 1
A1-	AS-i - linija 1
T1	Poveznica za završetak sabirnice
T2	Poveznica za završetak sabirnice