




Svjetlovodni ponavljač AS-i

SmartL25 AS-i FO-Repeater



- 1 utikač sa spojem rešetkaste stezaljke
- 2 Ploča za etiketiranje
- 3 pričvršćivanje na vodilicu DIN





Primjena		
Primjena	Proširenje mreže AS-i svjetlovodnom tehnologijom do najv. 3200 m	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	60
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...75
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	90; (nekondenzirajuće)
Maks. visina iznad razine mora	[m]	2000
Zaštita		IP 20
Stupanj zaprljanja		2
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 62026-2	
Odobrenje UL-a	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	IP20
	Napajanje napona	Low Voltage / Limited Energy
	Broj datoteke UL	E205959



Svjetlovodni ponavljač AS-i

SmartL25 AS-i FO-Repeater

Mehanički podaci		
Težina	[g]	162,5
Vrsta montaže		Montaža na vodilice DIN
Materijali		PA 6.6
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Utičnica COMBICON
Opaske		
Opaske		Za rad je potrebno dodatno napajanje AS-i.
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Priključak		



A+	AS-i +
A-	AS-i -
T1	Poveznica za završetak sabirnice
T2	Poveznica za završetak sabirnice