


AC327A



Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D



Značajke proizvoda

Razmak prekapčanja	[mm]	4
Dimenzije	[mm]	55 x 60 x 35

Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 260
Zaštitna klasa		III

Domet nadzora

Razmak prekapčanja	[mm]	4
Ciljni disk radne udaljenosti	[mm]	74



Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-10...50
Zaštita	IP 5x; (kod primjene izvan opasnog područja: IP 67)	
Testovi / odobrenja		
Oznaka ATEX	II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X	
Napomena o oznaci ATEX	samo zajedno sa zaštitnim kućištem protiv udara	
EMC	EN 50295	
AS-i klasifikacija		
Verzija AS-i	2.1	
Prošireni način adresiranja	da	
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	7
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	A.E
Mehanički podaci		
Težina	[g]	783,5
Dimenzije	[mm]	55 x 60 x 35
Materijali	kućište: PBT Narančasto; poklopac: Računalo crno; Zaštitno kućište protiv udara: Plemeniti čelik	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	Zaštitno kućište protiv udara	
	Montažna ploča: 1	
	vijci glave utičnice: 2 x M5 x 35	
Opaske		
Opaske	Izlazi ne smiju biti istodobno postavljeni ako ukupno strujno opterećenje premašuje 100 mA	
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak - utikač		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plemeniti čelik		
2 1 3 4		
Elektrischer Anschluss		
1	AS-i+	
3	AS-i -	

AC327A




Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plemeniti čelik



Priključak

Ausgänge

2	Sklopni izlaz 2 +
3	Vanjski napon -
4	Sklopni izlaz 1 +
1, 5	nicht belegt