


AC326A



Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G



Značajke proizvoda

Razmak prekapčanja	[mm]	4
Dimenzije	[mm]	55 x 60 x 35

Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 160
Zaštitna klasa		III

Domet nadzora

Razmak prekapčanja	[mm]	4
Ciljni disk radne udaljenosti	[mm]	74



Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-10...50
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
Oznaka ATEX		II 3G Ex nA IIC T6 Gc X
Napomena o oznaci ATEX		samo zajedno sa zaštitnim kućištem protiv udara
EMC	EN 50295	
MTTF	[godina]	310
AS-i klasifikacija		
Verzija AS-i		2.1
Prošireni način adresiranja		da
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	7
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	A.E
Mehanički podaci		
Težina	[g]	766,5
Dimenzije	[mm]	55 x 60 x 35
Materijali		kućište: PBT Narančasto; poklopac: Računalo crno; Zaštitno kućište protiv udara: Plemeniti čelik
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Zaštitno kućište protiv udara
		Montažna ploča: 1
		vijci glave utičnice: 2 x M5 x 35
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak - utikač		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plemeniti čelik		
		
Elektrischer Anschluss		
1	AS-i+	
3	AS-i-	

AC326A



Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plemeniti čelik



Priključak

Ausgänge

3	Vanjski napon -
4	Sklopni izlaz +
1, 2, 5	nicht belegt