


Donji dio modula sučelja AS

MODULE LOWER PART



1 kontaktne igle



Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Dodatni dovod napona	[V]	24 DC

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
Opteretivost kontakta	< 2 A

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita	IP 67; (ovisno o korištenom gornjem dijelu: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

Mehanički podaci

Težina	[g]	59,5
Vrsta montaže	Montaža na DIN vodilice i na stražnju stijenku	
Dimenzije	[mm]	45 x 80 x 20
Materijali	PBT	

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

kontaktni zatici u gornjem dijelu modula :

tehnologija brzog postavljanja za plosnati kabel AS-i: