
AC5011

Donji dio modula sučelja AS

EEMS-Base FC Addressing socket



1 kontaktne igle
2 Ploča za etiketiranje
3 Konektor za adresiranje

Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Dodatni dovod napona	[V]	24 DC
Izlazi		
Električna izvedba		AS-i
Opteretivost kontakta		< 2 A
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 67; (ovisno o korištenom gornjem dijelu: IP 20 / IP 65 / IP 67)
AS-i klasifikacija		
Adresiranje AS-i		Konektor za adresiranje
Mehanički podaci		
Težina	[g]	61
Vrsta montaže		Montaža na DIN vodilice i na stražnju stijenku
Dimenzije	[mm]	45 x 80 x 20
Materijali		PBT
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		

kontaktni zatici u gornjem dijelu modula :

tehnologija brzog postavljanja za plosnati kabel AS-i: