


Donji dio modula sučelja AS

EEMS-Base FC Addr.-socket V2A

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC5015

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 kontaktne igle
2 Ploča za etiketiranje
3 Konektor za adresiranje



Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Dodatni dovod napona	[V]	24 DC

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
Opteretivost kontakta	< 2 A

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 67; (ovisno o korištenom gornjem dijelu: IP 20 / IP 65 / IP 67)

AS-i klasifikacija

Adresiranje AS-i	Konektor za adresiranje
------------------	-------------------------

Mehanički podaci

Vrsta montaže		Montaža na DIN vodilice i na stražnju stijenku
Dimenzije	[mm]	45 x 80 x 20
Materijali		PBT; nehrđajući čelik (1,4305 / 303)

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Donji dio modula sučelja AS

EEMS-Base FC Addr.-socket V2A

Električni priključak

kontaktni zatici u gornjem dijelu modula :

tehnologija brzog postavljanja za plosnati kabel AS-i: