


Donji dio modula sučelja AS

EMS-Base FC

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC5000

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 oznaka uzemljenja

Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Dodatni dovod napona	[V]	24 DC

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
Opteretivost kontakta	< 2 A

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita	IP 67; (ovisno o korištenom gornjem dijelu: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

Mehanički podaci

Vrsta montaže	Montaža na DIN vodilice i na stražnju stijenku
Dimenzije [mm]	45 x 80 x 20
Materijali	PBT

Opaske

Opaske	Preporučena navlaka za vodilicu uzemljenja: A 2,8 x 0,5 DIN 46247 Donji dio modula može se koristiti s gornjim dijelovima gdje je zatik 5 utičnice M12 spojen s funkcionalnim uzemljenjem (FE).
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

kontaktni zatici u gornjem dijelu modula :



Donji dio modula sučelja AS

EMS-Base FC

tehnologija brzog postavljanja za plosnati kabel AS-i:
