




Donji dio modula sučelja AS

EMS-Base FC Address.socket

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



- 1 oznaka uzemljenja
- 2 Konektor za adresiranje

Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Dodatni dovod napona	[V]	24 DC
Izlazi		
Električna izvedba		AS-i
Opteretivost kontakta		< 2 A
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 67; (ovisno o korištenom gornjem dijelu: IP 20 / IP 65 / IP 67)
AS-i klasifikacija		
Adresiranje AS-i		Konektor za adresiranje
Mehanički podaci		
Vrsta montaže		Montaža na DIN vodilice i na stražnju stijenku
Dimenzije	[mm]	45 x 80 x 20
Materijali		PBT
Opaske		
Opaske		Preporučena navlaka za vodilicu uzemljenja: A 2,8 x 0,5 DIN 46247 Donji dio modula može se koristiti s gornjim dijelovima gdje je zatik 5 utičnice M12 spojen s funkcionalnim uzemljenjem (FE).
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		

kontaktni zatici u gornjem dijelu modula :



Donji dio modula sučelja AS

EMS-Base FC Address.socket

tehnologija brzog postavljanja za plosnati kabel AS-i:
