


AC505A



Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 4DI II 3D



Primjena		
Primjena		Modul AS-i ATEX
Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	250
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza		Broj digitalnih ulaza: 4
Ulazi		
Broj digitalnih ulaza		4
Ulazni krug digitalnih ulaza		PNP
Napajanje senzora ulaza		AS-i
Napajanje napona	[V]	18...30; (preko plosnatog kabela)
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	200
Visoka ulazna struja	[mA]	6...10
Niska ulazna struja	[mA]	0...2
Visoka razina prekapčanja	[V]	> 11
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva		da
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-10...50
Zaštita		IP 50



Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 4DI II 3D

Testovi / odobrenja					
Oznaka ATEX	 II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50				
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF	[godina]	404			
AS-i klasifikacija					
Verzija AS-i	2.11; 3.0				
Adresiranje AS-i	Konektor za adresiranje				
Prošireni način adresiranja	ne				
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-0.0.E				
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	0			
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	0.E			
Certifikat AS-i u tijeku	da				
Dodjela podatkovnih bitova	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	Ulaz	1	2	3	4
	utičnica	I-1	I-2	I-3	I-4
	zatic	2+4	2+4	2+4	2+4
Mehanički podaci					
Težina	[g]	227,5			
Vrsta montaže	Izravno spojivi plosnati kabeli AS-i				
Materijali	PA; probojni kontakti: CuSn6 obloženo niklom i limom				
Prikazi / radni elementi					
Prikaz	Pogon			LED, Zeleno	
	Greška			LED, Crveno	
	Funkcija			LED, Žuto	
Električni priključak					
Priključak modula	Plosnati kabeli				
Dodatna oprema					
Isporuka obuhvata	Baza				
Dodatna oprema (opcionalno)	Zaštitna kapica: M12, E73004				
	Zaštitno kućište protiv udara: E7000A				
Opaske					
Opaske	Nužna implementacija mehaničke zaštite.				
	U protivnom je potrebno ugraditi jedinicu skupa s kućištem za zaštitu od udaraca (E7000A).				
	Ne spajajte nijednu od sljedećih točaka na vanjski potencijal:				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
	Priključci su električki spojeni s kabelom AS-i.				
Količina pakiranja	1 kom.				

AC505A




Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 4DI II 3D

Električni priključak

tehnologija brzog postavljanja za plosnati kabel AS-i ; moguća tri smjera

Poveznik: 4 x M12; kodiranje: A



	Ulazi
1	Napajanje senzora L+
2+4	Unos podataka premošteno iznutra
3	Napajanje senzora L-
5	ne koristi se