

AC508A



Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 4DO II 3D



Primjena		
Primjena	Modul AS-i ATEX	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	50
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	2
Ugrađena nadzorna jedinica		da
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 4	
Izlazi		
Broj digitalnih izlaza		4
Krug		PNP
Raspon napona DC	[V]	15...30; (prema PELV; preko plosnatog kabela)
Strujna opteretivost po izlazu	[mA]	1000; (kategorija iskoristivosti DC-13 (upravljanje elektromagnetima): 20 W (IEC 60947-5-1))
Osigurano protiv kratkog spoja		da
Električki izolirano		da
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-10...50
Zaštita		IP 50



Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 4DO II 3D

Testovi / odobrenja					
Oznaka ATEX	 II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50				
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF	[godina]	211			
AS-i klasifikacija					
Verzija AS-i	2.11; 3.0				
Adresiranje AS-i	Konektor za adresiranje				
Prošireni način adresiranja	ne				
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-8.0.E				
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	8			
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	0.E			
Certifikat AS-i u tijeku	da				
Dodjela podatkovnih bitova	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	Izlaz	1	2	3	4
	utičnica	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
	zatic	4	2 4	4	2 4
Mehanički podaci					
Težina	[g]	228,5			
Vrsta montaže	Izravno spojivi plosnati kabeli AS-i				
Materijali	PA; probojni kontakti: CuSn6 obloženo niklom i limom				
Prikazi / radni elementi					
Prikaz	Pogon	LED, Zeleno			
	Greška	LED, Crveno			
	Funkcija	LED, Žuto			
Električni priključak					
Priključak modula	Plosnati kabeli				
Dodatna oprema					
Isporuka obuhvata	Baza				
Dodatna oprema (opcionalno)	Zaštitna kapica: M12, E73004				
	Zaštitno kućište protiv udara:, E7000A				
Opaske					
Opaske	Nužna implementacija mehaničke zaštite.				
	U protivnom je potrebno ugraditi jedinicu skupa s kućištem za zaštitu od udaraca (E7000A).				
Količina pakiranja	1 kom.				


Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 4DO II 3D

Električni priključak

tehnologija brzog postavljanja za plosnati kabel AS-i ; moguća tri smjera

Priključak






Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 4DO II 3D

Poveznik: M12; kodiranje: A



Izlazi	
utičnica O-1/2	
1	ne koristi se
2	Sklopni izlaz 2
3	Vanjski napon AUX -
4	Sklopni izlaz 1
5	ne koristi se
utičnica O-2	
1	ne koristi se
2	ne koristi se
3	Vanjski napon AUX -
4	Sklopni izlaz 2
5	ne koristi se
utičnica O-3/4	
1	ne koristi se
2	Sklopni izlaz 4
3	Vanjski napon AUX -
4	Sklopni izlaz 3
5	ne koristi se
utičnica O-4	
1	ne koristi se
2	ne koristi se
3	Vanjski napon AUX -
4	Sklopni izlaz 4
5	ne koristi se