




Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 4SB IP67



Primjena		
Primjena	terenska ugradnja	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru	[A]	2; (AS-i: 2; AUX: 2)
Dodatni dovod napona	[V]	15...30 DC; (AUX ; "supply class 2" prema cULus)
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF	[godina]	10284
Mehanički podaci		
Težina	[g]	152,5
Vrsta montaže		Izravno spojivi plosnati kabeli AS-i
Dimenzije	[mm]	103 x 45 x 44,7
Materijali		PA; probojni kontakti: CuSn6 obloženo niklom i limom
Električni priključak		
Priključak modula		Plosnati kabeli
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Baza

**Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja**

ClassicLine 4SB IP67

Dodatna oprema (opcionarno)

Zaštitna kapica: M12, E73004

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak

tehnologija brzog postavljanja za plosnati kabel AS-i ; moguća tri smjera

Poveznik: M12; kodiranje: A



- | | |
|---|-----------------|
| 1 | AS-i + |
| 2 | Vanjski napon - |
| 3 | AS-i - |
| 4 | Vanjski napon + |