




Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 4DI IP67



Primjena		
Primjena		terenska ugradnja
Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	250
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza		Broj digitalnih ulaza: 4
Ulazi		
Broj digitalnih ulaza		4
Ulazni krug digitalnih ulaza		PNP
Napajanje senzora ulaza		AS-i
Napajanje napona	[V]	18...30; (preko plosnatog kabela)
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	200
Visoka ulazna struja	[mA]	6...10
Niska ulazna struja	[mA]	0...2
Visoka razina prekapčanja	[V]	> 11
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva		da
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita		IP 67



Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 4DI IP67

Testovi / odobrenja						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[godina]		404		
AS-i klasifikacija						
Verzija AS-i		2.11; 3.0				
Adresiranje AS-i		Konektor za adresiranje				
Prošireni način adresiranja		ne				
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i		M2; M3; M4				
Profil AS-i		S-0.0.E				
Konfiguracija I/O AS-i		[hex]		0		
Identifikacijska šifra AS-i		[hex]		0.E		
Dodjela podatkovnih bitova		Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
		Ulaz	1	2	3	4
		utičnica	I-1	I-2	I-3	I-4
		zatic	2+4	2+4	2+4	2+4
Mehanički podaci						
Težina		[g]		155,1		
Vrsta montaže		Izravno spojivi plosnati kabeli AS-i				
Materijali		PA; probojni kontakti: CuSn6 obloženo niklom i limom				
Prikazi / radni elementi						
Prikaz		Pogon		LED, Zeleno		
		Greška		LED, Crveno		
		Funkcija		LED, Žuto		
Električni priključak						
Priključak modula		Plosnati kabeli				
Dodatna oprema						
Isporuka obuhvata		Baza				
Dodatna oprema (opcionalno)		Kabel za adresiranje:, E70213				
		Zaštitna kapica: M12, E73004				
Opaske						
Opaske		Koristite samo kabel za adresiranje E70213.				
		Nemojte koristiti kabele za adresiranje drugih proizvođača.				
		Kratki spojevi ili nepopravljiva izobličenja utičnice za adresiranje ne mogu se isključiti.				
		Ne spajajte nijednu od sljedećih točaka na vanjski potencijal:				
		I-, I+, I1, I2, I3, I4				
		Priključci su električki spojeni s kabelom AS-i.				
Količina pakiranja		1 kom.				




Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 4DI IP67

Električni priključak

tehnologija brzog postavljanja za plosnati kabel AS-i ; moguća tri smjera

Poveznik: M12; kodiranje: A



1	Ulazi
2	Napajanje senzora L+
2+4	Unos podataka premošteno iznutra
3	Napajanje senzora L-
5	ne koristi se