




Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 4DO-Y IP67



Primjena		
Primjena	terenska ugradnja	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	50
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	2
Ugrađena nadzorna jedinica	da	
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 4	
Izlazi		
Broj digitalnih izlaza	4	
Krug	PNP	
Raspon napona DC	[V]	15...30; (prema PELV; preko plosnatog kabela)
Strujna opteretivost po izlazu	[mA]	1000; (kategorija iskoristivosti DC-13 (upravljanje elektromagnetima): 20 W (IEC 60947-5-1))
Osigurano protiv kratkog spoja	da	
Električki izolirano	da	
Napajanje izlaza na aktuatoru	AUX	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita	IP 67	



Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 4DO-Y IP67

Testovi / odobrenja						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[godina]		211		
AS-i klasifikacija						
Verzija AS-i		2.11; 3.0				
Adresiranje AS-i		Konektor za adresiranje				
Prošireni način adresiranja		ne				
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i		M2; M3; M4				
Profil AS-i		S-8.0.E				
Konfiguracija I/O AS-i		[hex]		8		
Identifikacijska šifra AS-i		[hex]		0.E		
Dodjela podatkovnih bitova		Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
		Izlaz	1	2	3	4
		utičnica	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
		zatic	4	2 4	4	2 4
Mehanički podaci						
Težina		[g]		153,6		
Vrsta montaže		Izravno spojivi plosnati kabeli AS-i				
Materijali		PA; probojni kontakti: CuSn6 obloženo niklom i limom				
Prikazi / radni elementi						
Prikaz		Pogon		LED, Zeleno		
		Greška		LED, Crveno		
		Funkcija		LED, Žuto		
Električni priključak						
Priključak modula		Plosnati kabeli				
Dodatna oprema						
Isporuka obuhvata		Baza				
Dodatna oprema (opcionalno)		Zaštitna kapica: M12, E73004				
Opaske						
Količina pakiranja		1 kom.				




Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 4DO-Y IP67

Električni priključak

tehnologija brzog postavljanja za plosnati kabel AS-i ; moguća tri smjera

Priključak



Poveznik: M12

	Izlazi
	utičnica O-1/2
1	ne koristi se
2	Sklopni izlaz 2
3	Vanjski napon AUX -
4	Sklopni izlaz 1
5	ne koristi se
	utičnica O-2
1	ne koristi se
2	ne koristi se
3	Vanjski napon AUX -
4	Sklopni izlaz 2
5	ne koristi se
	utičnica O-3/4
1	ne koristi se
2	Sklopni izlaz 4
3	Vanjski napon AUX -
4	Sklopni izlaz 3
5	ne koristi se
	utičnica O-4
1	ne koristi se
2	ne koristi se
3	Vanjski napon AUX -
4	Sklopni izlaz 4
5	ne koristi se