


AC5210



Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 8DI-Y IP67



Primjena		
Primjena	terenska ugradnja	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	300
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 8	
Ulazi		
Broj digitalnih ulaza	8; (2 x Slave)	
Ulazni krug digitalnih ulaza	PNP	
Napajanje senzora ulaza	AS-i	
Napajanje napona	[V]	18...30
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	250; (2 x 125)
Visoka ulazna struja	[mA]	6...10
Niska ulazna struja	[mA]	0...2
Visoka razina prekapčanja	[V]	> 11
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva	da	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita	IP 67	



Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 8DI-Y IP67

Testovi / odobrenja					
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF	[godina]	218			
AS-i klasifikacija					
Verzija AS-i	2.11; 3.0				
Adresiranje AS-i	Konektor za adresiranje				
Prošireni način adresiranja	da				
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-0.A.E				
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	0			
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	A.E			
Certifikat AS-i	89001				
Dodjela podatkovnih bitova	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	Ulaz	1	2	3	4
	utičnica	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	zatic	4	2 4	4	2 4
Mehanički podaci					
Težina	[g]	284,5			
Vrsta montaže	Izravno spojivi plosnati kabeli AS-i				
Materijali	PA; probojni kontakti: CuSn6 obloženo niklom i limom				
Prikazi / radni elementi					
Prikaz	Pogon	LED, Zeleno			
	Greška	LED, Crveno			
	Funkcija	LED, Žuto			
Električni priključak					
Priključak modula	Plosnati kabeli				
Dodatna oprema					
Isporuka obuhvata	Baza				
Dodatna oprema (opcionalno)	Zaštitna kapica: M12, E73004				
Opaske					
Opaske	Ne spajajte nijednu od sljedećih točaka na vanjski potencijal:				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
	Priključci su električki spojeni s kabelom AS-i.				
	Prepodešena postavka ID1 kodova: slave 1=1 / slave 2=2				
Količina pakiranja	1 kom.				




Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 8DI-Y IP67

Električni priključak

tehnologija brzog postavljanja za plosnati kabel AS-i: ; moguća tri smjera

Priključak



Poveznik: M12

2x	Ulazi
	utičnica I-1/2
1	Napajanje senzora L+
2	Unos podataka 2
3	Napajanje senzora L-
4	Unos podataka 1
5	ne koristi se
	utičnica I-2
1	Napajanje senzora L+
2	ne koristi se
3	Napajanje senzora L-
4	Unos podataka 2
5	ne koristi se
	utičnica I-3/4
1	Napajanje senzora L+
2	Unos podataka 4
3	Napajanje senzora L-
4	Unos podataka 3
5	ne koristi se
	utičnica I-4
1	Napajanje senzora L+
2	ne koristi se
3	Napajanje senzora L-
4	Unos podataka 4
5	ne koristi se