




Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 2AO C IP67



Značajke proizvoda		
Broj ulaza i izlaza		Broj analognih izlaza: 2
Primjena		
Primjena		terenska ugradnja
Električni podaci		
Radni napon	[V]	18...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	50
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Dodatni dovod napona	[V]	16...30 DC; (AUX)
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza		Broj analognih izlaza: 2
Izlazi		
Broj analognih izlaza		2; (spajanje 2-žičnih, 3-žičnih i 4-žičnih aktuatora)
Analogni strujni izlaz	[mA]	4...20
Maks. pad napona kroz opterećenje za nazivnu struju	[V]	10
Razlučivost analognog izlaza		12 bit
Točnost / odstupanja		
Mjerne greške		0,5
	[% od konačne vrijednosti]	



Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 2AO C IP67

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...70
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	90; (nekondenzirajuće)
Maks. visina iznad razine mora	[m]	2000
Zaštita		IP 67
Stupanj zaprljanja		2
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[godina]	125
Odobrenje UL-a	Napajanje napona	Class 2
AS-i klasifikacija		
Verzija AS-i		2.11; 3.0
Prošireni način adresiranja		ne
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i		M3; M4
Profil AS-i		S-7.3.5
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	7
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	3.5
Certifikat AS-i		124001
Mehanički podaci		
Težina	[g]	183
Materijali		PA; probojni kontakti: CuSn6 obloženo niklom i limom
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	analogni signal	LED, Žuto Kanali AO1...AO2
	Pogon	LED, Zeleno AS-i, AUX
	Greška	LED, Crveno
Električni priključak		
Priključak modula		Plosnati kabeli
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Baza
Dodatna oprema (opcionalno)		Zaštitna kapica: M12, E73004
Opaske		
Opaske		Postoji električna razdvojenost između sučelja AS-i i sustava AUX te između sučelja AS-i i analognih izlaza.
		Napajanje pokretača na zaticima 1 i 3 može se koristiti za napajanje pokretača.
		3-vodni spoj je moguć putem vanjske poveznice.
Količina pakiranja		1 kom.




Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 2AO C IP67

Električni priključak

tehnologija brzog postavljanja za plosnati kabel AS-i; moguća tri smjera

Poveznik: M12; kodiranje: A



	analogni izlaz
1	Napajanje aktuatora + 24 V
2	analogni izlaz AO +
3	Napajanje aktuatora 0 V
4	analogni izlaz AO -
5	Funkcijsko uzemljenje FE