



Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67



Primjena		
Primjena	terenska ugradnja	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	250
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	0,2
Ugrađena nadzorna jedinica		da
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 2	
Ulazi		
Broj digitalnih ulaza		2
Ulazni krug digitalnih ulaza		PNP
Napajanje senzora ulaza		AS-i
Napajanje napona	[V]	18...30
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	200; (strujno opterećenje za sve ulaze i izlaze: 200 mA)
Visoka ulazna struja	[mA]	6...10
Niska ulazna struja	[mA]	0...2
Visoka razina prekapčanja	[V]	> 11
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva		da



Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67

Izlazi					
Broj digitalnih izlaza	2				
Krug	PNP				
Raspon napona DC [V]	18...30				
Strujna opteretivost po izlazu [mA]	200; (strujno opterećenje za sve ulaze i izlaze: 200 mA)				
Osigurano protiv kratkog spoja	da				
Električki izolirano	ne				
Napajanje izlaza na aktuatoru	AS-i				
Radni uvjeti					
Temperatura okoline [°C]	-25...70				
Zaštita	IP 67				
Testovi / odobrenja					
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF [godina]	318				
AS-i klasifikacija					
Verzija AS-i	2.11; 3.0				
Adresiranje AS-i	Konektor za adresiranje				
Prošireni način adresiranja	da				
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-B.A.E				
Konfiguracija I/O AS-i [hex]	B				
Identifikacijska šifra AS-i [hex]	A.E				
Dodjela podatkovnih bitova	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	Ulaz	-	-	3	4
	utičnica	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	zatic	-	-	4	2 4
	Izlaz	1	2	-	-
	utičnica	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	zatic	4	2 4	-	-
Mehanički podaci					
Težina [g]	155,95				
Materijali	PA; probojni kontakti: CuSn6 obloženo niklom i limom				
Prikazi / radni elementi					
Prikaz	Pogon	LED, Zeleno			
	Greška	LED, Crveno			
	Funkcija	LED, Žuto			
Električni priključak					
Priključak modula	Plosnati kabeli				
Dodatna oprema					
Isporuka obuhvata	Baza				
Dodatna oprema (opcionalno)	Zaštitna kapica: M12, E73004				



Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

tehnologija brzog postavljanja za plosnati kabel AS-i: ; moguća tri smjera

Električni priključak - Izlazi

Priključak



Poveznik: M12

	Izlazi
	utičnica O-1/2
1	ne koristi se
2	Sklopni izlaz 2
3	Napon L -
4	Sklopni izlaz 1
5	ne koristi se
	utičnica O-2
1	ne koristi se
2	ne koristi se
3	Napon L -
4	Sklopni izlaz 2
5	ne koristi se




Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67

Električni priključak - Ulazi

Priključak



Poveznik: M12

	Ulazi
	utičnica I-3/4
1	Napajanje senzora L+
2	Unos podataka 4
3	Napajanje senzora L-
4	Unos podataka 3
5	ne koristi se
	utičnica I-4
1	Napajanje senzora L+
2	ne koristi se
3	Napajanje senzora L-
4	Unos podataka 4
5	ne koristi se