


Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	290
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4
Ugrađena nadzorna jedinica		da

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 4
---------------------	---

Ulazi



Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y

Izlazi				
Električna izvedba	AS-i			
Broj digitalnih izlaza	4			
Krug	PNP			
Raspon napona DC [V]	15...30; (prema PELV; preko plosnatog kabela)			
Strujna opteretivost po izlazu [mA]	2000; (kategorija iskoristivosti DC-13 (upravljanje elektromagnetima): 40 W (IEC 60947-5-1))			
Osigurano protiv kratkog spoja	da			
Električki izolirano	da			
Radni uvjeti				
Temperatura okoline [°C]	-25...50			
Zaštita	IP 67			
Testovi / odobrenja				
EMC	EN 50295			
	IEC 61000-6-2			
AS-i klasifikacija				
Verzija AS-i	3.0			
Adresiranje AS-i	Konektor za adresiranje			
Prošireni način adresiranja	da			
Profil AS-i	S-7.A.7			
Konfiguracija I/O AS-i [hex]	7			
Identifikacijska šifra AS-i [hex]	A.7			
Dodjela podatkovnih bitova	Podatkovni bit	D0	D1	D2
	Ulaz	1	2	3
	utičnica			



Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y

Opaske

Opaske

Ulazi i izlazi trebaju imati električnu izolaciju.

Ne spajajte nijednu od sljedećih točaka na vanjski potencijal:

I-, I+, I1, I2, I3, I4

Priključci su električki spojeni s kabelom AS-i.

Pogonski napon "supply class 2" prema cULus

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak


tehnologija brzog postavljanja za plosnati kabel AS-i; moguća tri smjera

Električni priključak - Izlazi


Priključak

O-1/2

O-3/4



Poveznik: 4 x M12; kodiranje: A




3 Vanjski napon -
4 Sklopni izlaz +

Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y

Električni priključak - Ulazi

Priključak



Poveznik: 4 x M12

1	Napajanje senzora L+
3	Napajanje senzora L-