




Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 4DI IP67



Primjena		
Primjena		terenska ugradnja
Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	250
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza		Broj digitalnih ulaza: 4
Ulazi		
Broj digitalnih ulaza		4
Ulazni krug digitalnih ulaza		PNP
Napajanje senzora ulaza		AS-i
Napajanje napona	[V]	18...30
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	200
Visoka ulazna struja	[mA]	6...10
Niska ulazna struja	[mA]	0...2
Visoka razina prekapčanja	[V]	> 11
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva		da
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita		IP 67



Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 4DI IP67

Testovi / odobrenja						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[godina]	406			
AS-i klasifikacija						
Verzija AS-i		2.11; 3.0				
Adresiranje AS-i		Konektor za adresiranje				
Prošireni način adresiranja		da				
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i		M2; M3; M4				
Profil AS-i		S-0.A.E				
Konfiguracija I/O AS-i		[hex]	0			
Identifikacijska šifra AS-i		[hex]	A.E			
Dodjela podatkovnih bitova		Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
		Ulaz	1	2	3	4
		utičnica	I-1	I-2	I-3	I-4
		zatic	4	4	4	4
Mehanički podaci						
Težina		[g]	173			
Vrsta montaže		Izravno spojivi plosnati kabeli AS-i				
Materijali		PA; probojni kontakti: CuSn6 obloženo niklom i limom				
Prikazi / radni elementi						
Prikaz		Pogon		LED, Zeleno		
		Greška		LED, Crveno		
		Funkcija		LED, Žuto		
Električni priključak						
Priključak modula		Plosnati kabeli				
Dodatna oprema						
Isporuka obuhvata		Baza				
Dodatna oprema (opcionalno)		Zaštitna kapica: M12, E73004				
Opaske						
Opaske		Ne spajajte nijednu od sljedećih točaka na vanjski potencijal:				
		I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
		Priključci su električki spojeni s kabelom AS-i.				
Količina pakiranja		1 kom.				




Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 4DI IP67

Električni priključak

tehnologija brzog postavljanja za plosnati kabel AS-i ; moguća tri smjera

Poveznik: M12; kodiranje: A



	Ulazi
1	Napajanje senzora L+
2	ne koristi se
3	Napajanje senzora L-
4	Unos podataka
5	ne koristi se