




Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 4DI 3DO IP67



Primjena		
Primjena	terenska ugradnja	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	250
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	3
Dodatni dovod napona	[V]	15...30 DC; (AUX)
Ugrađena nadzorna jedinica		da
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 3	
Ulazi		
Broj digitalnih ulaza		4
Ulazni krug digitalnih ulaza		PNP
Napajanje senzora ulaza		AS-i
Napajanje napona	[V]	18...30
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	200
Visoka ulazna struja	[mA]	6...10
Niska ulazna struja	[mA]	0...2
Visoka razina prekapćanja	[V]	> 11



Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 4DI 3DO IP67

Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva

da

Izlazi

Broj digitalnih izlaza

3

Krug

PNP

Raspon napona DC

[V]

15...30; (prema PELV)

Strujna opteretivost po izlazu

[mA]

1000; (kategorija iskoristivosti DC-13 (upravljanje elektromagnetima): 20 W (IEC 60947-5-1))

Osigurano protiv kratkog spoja

da

Električki izolirano

da

Napajanje izlaza na aktuatoru

AUX

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...70

Zaštita

IP 67

Testovi / odobrenja

EMC

EN 50295

IEC 61000-6-2

MTTF

[godina]

162

AS-i klasifikacija

Verzija AS-i

2.11; 3.0

Adresiranje AS-i

Konektor za adresiranje

Prošireni način adresiranja

da

Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i

M2; M3; M4

Profil AS-i

S-7.A.E

Konfiguracija I/O AS-i

[hex]

7

Identifikacijska šifra AS-i

[hex]

A.E

Dodjela podatkovnih bitova

Podatkovni bit

D0

D1

D2

D3

Ulaz

1

2

3

4

utičnica

I-1

I-2

I-3

I-4

zatic

4

4

4

4

Izlaz

1

2

3

-

utičnica

O-1

O-2

O-3

-

zatic

4

4

4

-

Mehanički podaci

Težina

[g]

273,7

Vrsta montaže

Izravno spojivi plosnati kabeli AS-i

Materijali

PA; probojni kontakti: CuSn6 obloženo niklom i limom

Prikazi / radni elementi

Prikaz

Pogon

LED, Zeleno

Greška

LED, Crveno

Funkcija

LED, Žuto

Električni priključak

Priključak modula

Plosnati kabeli



Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 4DI 3DO IP67

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Baza
Dodatna oprema (opcionalno)	Zaštitna kapica: M12, E73004

Opaske


Opaske	Ulazi i izlazi trebaju imati električnu izolaciju.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

tehnologija brzog postavljanja za plosnati kabel AS-i; ; moguća tri smjera

Električni priključak - Izlazi


Poveznik: M12; kodiranje: A



	Izlazi
1	ne koristi se
2	ne koristi se
3	Vanjski napon AUX -
4	Sklopni izlaz +
5	ne koristi se

Električni priključak - Ulazi

Poveznik: M12; kodiranje: A



	Ulazi
1	Napajanje senzora L+
2	ne koristi se
3	Napajanje senzora L-
4	Unos podataka
5	ne koristi se