




Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 4DI-Y AUX IP67



Primjena		
Primjena		terenska ugradnja
Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	30
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza		Broj digitalnih ulaza: 4
Ulazi		
Broj digitalnih ulaza		4
Ulazni krug digitalnih ulaza		PNP
Napajanje senzora ulaza		AUX
Napajanje napona	[V]	20...30; (preko plosnatog kabela)
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	1000
Visoka ulazna struja	[mA]	6...10
Niska ulazna struja	[mA]	0...2
Visoka razina prekapčanja	[V]	> 11
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva		da
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita		IP 67



Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 4DI-Y AUX IP67

Testovi / odobrenja								
EMC		EN 50295						
		IEC 61000-6-2						
MTTF		[godina]		225				
AS-i klasifikacija								
Verzija AS-i		2.11; 3.0						
Adresiranje AS-i		Konektor za adresiranje						
Prošireni način adresiranja		da						
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i		M2; M3; M4						
Profil AS-i		S-0.A.E						
Konfiguracija I/O AS-i		[hex]		0				
Identifikacijska šifra AS-i		[hex]		A.E				
Dodjela podatkovnih bitova		Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3		
		Ulaz	1	2	3	4		
		utičnica	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4		
		zatic	4	2 4	4	2 4		
Određivanje parametar bita		Parametar bit	Oznaka					
		P0	ne rabi se					
		P1	ukazivanje na periferni kvar	: 1	aktivirano	* / 0	deaktivirano	
		P2	ne rabi se					
		P3	ne rabi se					
Mehanički podaci								
Težina		[g]		173				
Vrsta montaže		Izravno spojivi plosnati kabeli AS-i						
Materijali		PA; probojni kontakti: CuSn6 obloženo niklom i limom						
Prikazi / radni elementi								
Prikaz		Pogon		LED, Zeleno Napon AUX > 7 V				
		Greška		LED, Crveno AUX 15 V ± 2 V				
		Funkcija		LED, Žuto				
Električni priključak								
Priključak modula		Plosnati kabeli						
Dodatna oprema								
Isporučka obuhvata		Baza						
Dodatna oprema (opcionalno)		Zaštitna kapica: M12, E73004						
Opaske								
Količina pakiranja		1 kom.						




Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 4DI-Y AUX IP67

Električni priključak

tehnologija brzog postavljanja za plosnati kabel AS-i; moguća tri smjera

Priključak



Poveznik: M12

	Ulazi
	utičnica I-1/2
1	Napajanje senzora L+
2	Unos podataka 2
3	Napajanje senzora L-
4	Unos podataka 1
5	ne koristi se
	utičnica I-2
1	Napajanje senzora L+
2	ne koristi se
3	Napajanje senzora L-
4	Unos podataka 2
5	ne koristi se
	utičnica I-3/4
1	Napajanje napona L+
2	Unos podataka 4
3	Napajanje senzora L-
4	Unos podataka 3
5	ne koristi se
	utičnica I-4
1	Napajanje senzora L+
2	ne koristi se
3	Napajanje senzora L-
4	Unos podataka 4
5	ne koristi se