




Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave



Primjena		
Primjena		terenska ugradnja
Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	250
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza		Broj digitalnih ulaza: 4
Ulazi		
Broj digitalnih ulaza		4
Ulazni krug digitalnih ulaza		PNP
Napajanje senzora ulaza		AS-i
Napajanje napona	[V]	18...30; (preko plosnatog kabela)
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	200
Visoka ulazna struja	[mA]	6...10
Niska ulazna struja	[mA]	0...2
Visoka razina prekapčanja	[V]	> 11
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva		da
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita		IP 67



Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave

Testovi / odobrenja					
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
AS-i klasifikacija					
Verzija AS-i	2.11; 3.0				
Adresiranje AS-i	Konektor za adresiranje				
Prošireni način adresiranja	da				
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-0.A.E				
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	0			
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	A.E			
Dodjela podatkovnih bitova	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	Ulaz	1	2	3	4
	utičnica	I-1	I-2	I-3	I-4
	zatic	2+4	2+4	2+4	2+4
Mehanički podaci					
Težina	[g]	155,9			
Vrsta montaže		Izravno spojivi plosnati kabeli AS-i			
Materijali		PA; probojni kontakti: CuSn6 obloženo niklom i limom			
Prikazi / radni elementi					
Prikaz	Pogon	LED, Zeleno			
	Greška	LED, Crveno			
	Funkcija	LED, Žuto			
Električni priključak					
Priključak modula		Plosnati kabeli			
Dodatna oprema					
Isporuka obuhvata		Baza			
Dodatna oprema (opcionalno)		Kabel za adresiranje:, E70213			
		Zaštitna kapica: M12, E73004			
Opaske					
Opaske	Ne spajajte nijednu od sljedećih točaka na vanjski potencijal:				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
	Priključci su električki spojeni s kabelom AS-i.				
Količina pakiranja		1 kom.			




Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave

Električni priključak

tehnologija brzog postavljanja za plosnati kabel AS-i ; moguća tri smjera

Poveznik: M12; kodiranje: A



	utičnica M12
1	Napajanje senzora I+
2+4	Unos podataka premošteno iznutra
3	Napajanje senzora I-
5	ne koristi se