


Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 6 Izlazi s kablskom prirubicom PG

**Električni podaci**

Radni napon [V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje [mA]	< 240
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Ugrađena nadzorna jedinica	da

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 4
---------------------	--------------------------

Ulazi

Broj digitalnih ulaza	4
Napajanje senzora ulaza	AS-i / AUX
Napajanje napona [V]	20...30
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA]	200
Visoka ulazna struja [mA]	> 5
Niska ulazna struja [mA]	< 1,5
Visoka razina prekapćanja [V]	> 10
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva	da

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
Krug	PNP

AC9240



Modul sučelja AS

MODULE ASI PG7/9 4E 200M

Osigurano protiv kratkog spoja		da
Električki izolirano		da
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 68
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i klasifikacija		
Profil AS-i		S-0.0
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	0
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	0
Mehanički podaci		
Materijali		PA
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	LED, Žuto
	Pogon	LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Dodatna oprema (opcionalno)	pričvršćivanje kabela PG: 2 x PG9	
	pričvršćivanje kabela PG: 4 x PG7	
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.