




IO-Link Master sa sučeljem EtherNet/IP

IO-Link Master CL EIP 8P IP20



Primjena		
Primjena		moduli I/O za uporabu u upravljačkim ormarićima
Električni podaci		
Radni napon	[V]	20...30 DC; (US ; prema SELV/PELV)
Potrošnja struje	[mA]	300...3900; (US)
Zaštitna klasa		III
Napajanje senzora US		
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	3,6
Ulazi/izlazi		
Ukupni broj ulaza i izlaza		16; (konfigurabilno)
Broj ulaza i izlaza		Broj digitalnih ulaza: 8; Broj digitalnih izlaza: 8
Ulazi		
Broj digitalnih ulaza		8; (IO-Link Port Class A)
Visoka razina prekapčanja	[V]	11...30
Niska razina prekapčanja	[V]	0...5
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva		da
Izlazi		
Broj digitalnih izlaza		8; (IO-Link Port Class A)
Strujna opteretivost po izlazu	[mA]	300



IO-Link Master sa sučeljem EtherNet/IP

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

Osigurano protiv kratkog spoja	da
--------------------------------	----

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	Ethernet; IO-Link
------------------------	-------------------

Ethernet - EtherNet/IP

Standard prijenosa	10Base-T; 100Base-TX
Stopa prijenosa	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol	EtherNet/IP
Tvorničke postavke	IP adresa: 192.168.1.250
	subnet maska: 255.255.255.255
	gateway IP adresa: 0.0.0.0
	MAC adresa: pogledaj tip oznake
Napomena o sučeljima	DHCP, BOOTP, static
	DLR (Device Level Ring)
	Podržane mrežne topologije: linija prsten

Ethernet - Internet of Things

Standard prijenosa	10Base-T; 100Base-TX
Stopa prijenosa	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol	MQTT JSON
Tvorničke postavke	IP adresa: 169.254.x.x
	subnet maska: 255.255.0.0
	gateway IP adresa: 0.0.0.0
	MAC adresa: pogledaj tip oznake
Napomena o sučeljima	Sigurnosni protokol: HTTPS

IO-Link Master

Tip prijenosa	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Revizija IO-Linka	1.1
Broj ulaza razreda A	8

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...65
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...85
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	90
Zaštita		IP 20

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	

Mehanički podaci

Težina	[g]	318
Materijali		kućište: PA Narančasto

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	rešetkaste stezaljke: 9
-------------------	-------------------------

Opaske

Opaske	Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.
--------	---



IO-Link Master sa sučeljem EtherNet/IP

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak

Napajanje napona X31


1	GND (US)
2	GND (US)
3	+ 24 V DC (US)
4	+ 24 V DC (US)

IO-Link Port Class A X01...X08

1	Napajanje senzora (US) L+
2	digitalni ulazi
3	Napajanje senzora (US) L-
4	C/Q IO-Link

Električni priključak - Ethernet

Poveznik: RJ45



EtherNet IP X21, X22

1	TX +
2	TX -
3	RX +
4	ne koristi se
5	ne koristi se
6	RX -
7	ne koristi se
8	ne koristi se

IoT X23

1	TX +
2	TX -
3	RX x
4	ne koristi se
5	ne koristi se
6	RX -
7	ne koristi se
8	ne koristi se