




Glavni uređaj poveznice IO sa sučeljem IoT

IO-Link Master CL IoT 8P IP20



Primjena		
Primjena		moduli I/O za uporabu u upravljačkim ormarićima
Električni podaci		
Radni napon	[V]	20...30 DC; (US ; prema SELV/PELV)
Potrošnja struje	[mA]	300...3900; (US)
Zaštitna klasa		III
Napajanje senzora US		
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	3,6
Ulazi/izlazi		
Ukupni broj ulaza i izlaza		16; (konfigurabilno)
Broj ulaza i izlaza		Broj digitalnih ulaza: 8; Broj digitalnih izlaza: 8
Ulazi		
Broj digitalnih ulaza		8; (IO-Link Port Class A)
Visoka razina prekapčanja	[V]	11...30
Niska razina prekapčanja	[V]	0...5
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva		da
Izlazi		
Broj digitalnih izlaza		8; (IO-Link Port Class A)
Strujna opteretivost po izlazu	[mA]	300



Glavni uređaj poveznice IO sa sučeljem IoT

IO-Link Master CL IoT 8P IP20

Osigurano protiv kratkog spoja	da
Sučelja	
Komunikacijsko sučelje	Ethernet; IO-Link
Ethernet - Internet of Things	
Standard prijenosa	10Base-T; 100Base-TX
Stopa prijenosa	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol	MQTT JSON
Tvorničke postavke	IP adresa: 169.254.x.x
	subnet maska: 255.255.0.0
	gateway IP adresa: 0.0.0.0
	MAC adresa: pogledaj tip oznake
Napomena o sučeljima	Sigurnosni protokol: HTTPS
IO-Link Master	
Tip prijenosa	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Revizija IO-Linka	1.1
Broj ulaza razreda A	8
Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-25...65
Temperatura skladištenja [°C]	-25...85
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%]	90
Zaštita	IP 20
Testovi / odobrenja	
EMC	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-4
MTTF [godina]	91
Mehanički podaci	
Težina [g]	327,5
Materijali	kućište: PA Narančasto
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	rešetkaste stezaljke: 9
Opaske	
Opaske	Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.
Količina pakiranja	1 kom.
Električni priključak	
Napajanje napona X31	
1	GND (US)
2	GND (US)
3	+ 24 V DC (US)
4	+ 24 V DC (US)
IO-Link Port Class A X01...X08	
1	Napajanje senzora (US) L+
2	digitalni ulazi
3	Napajanje senzora (US) L-
4	C/Q IO-Link



Glavni uređaj poveznice IO sa sučeljem IoT

IO-Link Master CL IoT 8P IP20

Električni priključak - Ethernet

Poveznik: RJ45

