

ANT424



Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om

DTRHF GBRWIDUS03



Primjena		
Primjena	otkrivanje objekata na opremi za prijenos	
Radijsko odobrenje za	SAD; Kanada; EU/RED; Australija; Japan; Kina; Tajvan; Indija; Singapur; Ukrajina	
Napomena o radijskom odobrenju	Popis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	19,2...28,8 DC; (snabdevanje samo preko DTE10x jedinice za procjenu (prema EN 60950-1))
Potrošnja struje	[mA]	< 50
Zaštitna klasa		III
Frekvencija rada	[MHz]	13,56
Standard sustava RFID		ISO 15693
Domet nadzora		
Prednja strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti	[mm]	100
Bočna strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti	[mm]	60
Udaljenost do oznake ID	[mm]	≤ 16
Sučelja		
Komunikacijsko sučelje	DATA / DTE10x	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67; IP 69K
Testovi / odobrenja		
Otpornost na udarce	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms, neprekidno)
Otpornost na vibracije	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Mehanički podaci		
Težina	[g]	108,85
Kućište		Cilindrično



Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om

DTRHF GBRWIDUS03

Način ugradnje	izravno ugradivo
Dimenzije [mm]	M18 x 1 / L = 70
Oznaka navoja	M18 x 1
Materijali	kućište: Plemeniti čelik; Zaštitni poklopac: PPS; prozor LED: PEI


Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
	tag komunikacija	1 x LED, Žuto

Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	Matica 2 x M18 x 1

Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

