


ANT513



Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om

DTRHF MCRWIDUS03



- 1 LED Žuto
- 2 LED Zeleno



Primjena

Primjena	otkrivanje objekata na opremi za prijenos
Radijsko odobrenje za	SAD; Kanada; EU/RED; Australija; Japan; Kina; Tajvan; Indija; Južna Koreja; Singapur; Ukrajina; Malezija; Brazil; Meksiko; Novi Zeland; Vijetnam
Napomena o radijskom odobrenju	Popis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.

Električni podaci

Radni napon	[V]	24 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 50
Zaštitna klasa		III
Frekvencija rada	[MHz]	13,56
Standard sustava RFID		ISO 15693

Dometa nadzora

Brzina kretanja	[m/s]	< 1
Prednja strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti	[mm]	250
Bočna strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti	[mm]	300



Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om

DTRHF MCRWIDUS03

Udaljenost do oznake ID	[mm]	Čitanje	:	≤ 60
		statički		
		Pisanje	:	≤ 60
		statički		
		oznaka reference	:	E80370

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	DATA / DTE10x
------------------------	---------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67; IP 69K

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Otpornost na vibracije	EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF	[godina]	557

Mehanički podaci

Težina	[g]	165,55
Kućište		Kvadratno
Prednja strana senzora		moгуć odabir 5 položaja
Način ugradnje		izravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	40 x 40 x 54
Materijali		kućište: PA; metalni dijelovi: Plemeniti čelik

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
	tag komunikacija	1 x LED, Žuto

Opaske

Opaske	Za razmak do drugih ID oznaka vidi odgovarajuću bilješku podataka (E803xx)
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12, rotirajuće, blokirajuće; kodiranje: A





Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om

DTRHF MCRWIDUS03

Priključak

