


ANT960



RFID UHF antenna

DTRUHFA_AERWKOTN04



Električni podaci

Maksimalna ulazna snaga	[mW]	1000
Frekvencija rada	[MHz]	902...928 (FCC)
Spojevi antene		1; (TNC utičnica)
Polarizacija		kružni
Snaga prijenosa izračene snage (ERP)	[mW]	3981
Pojačanje antene	[dB]	8,5
Impedanca	[Ω]	50

Domet nadzora

Kut otvaranja	[°]	65
---------------	-----	----

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...70
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...85
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Težina	[g]	2406,5
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	300 x 300 x 79
Materijali		kućište: Aluminij; TNC utičnica: mjed / PTFE; Zaštitni poklopac: plastika;

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------