


## Senzor nagiba

R360/INCLINATION SENSOR/CAN

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: JN2101

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



## Značajke proizvoda

|                      |      |
|----------------------|------|
| Broj mjernih osovina | 2    |
| Kutno područje [°]   | ± 15 |

## Električni podaci

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Radni napon [V] | 10...32 DC |
|-----------------|------------|

## Raspon mjera/postavki

|                      |      |
|----------------------|------|
| Broj mjernih osovina | 2    |
| Kutno područje [°]   | ± 15 |

## Točnost / odstupanja

|                |       |
|----------------|-------|
| Preciznost [°] | 0,025 |
| Rezolucija [°] | 0,001 |

## Sučelja

|                  |   |
|------------------|---|
| Broj sučelja CAN | 1 |
|------------------|---|



## Senzor nagiba

R360/INCLINATION SENSOR/CAN

| Testovi / odobrenja   |          |              |
|-----------------------|----------|--------------|
| MTTF                  | [godina] | 607          |
| Mehanički podaci      |          |              |
| Težina                | [g]      | 319,5        |
| Dimenzije             | [mm]     | 90 x 60 x 41 |
| Opaske                |          |              |
| Količina pakiranja    |          | 1 kom.       |
| Električni priključak |          |              |
| Poveznik: 1 x M12     |          |              |