




Pretvarač PMW-a u analogni signal

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB



Primjena

Dizajn modul PCB

Električni podaci

Radni napon [V] 24...30 DC

Potrošnja struje [mA] < 20

Zaštita obrnutog polariteta da

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza Broj analognih izlaza: 1

Ulazi

Broj ulaza PWM 1

Ulazi frekvencije PWM [Hz] 122; (24 V DC signal PWM)

Izlazi

Broj analognih izlaza 1

Analogni naponski izlaz [V] 0...10

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -40...85

Mehanički podaci

Težina [g] 37

Dimenzije [mm] 49 x 30 x 15

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

Električni priključak

Vijčane stezaljke: 2,5 mm²

Ulaz

Crveno +24 V DC
 crno PWM IN
 Plavo GND

Izlaz

crno 0-10 V
 Plavo GND



Pretvarač PMW-a u analogni signal

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

dijagrami i grafikoni

