




Moduli I/O za pokretne strojeve

R360/MODULE/PWM/4...20mA



Primjena

Dizajn	modul kućišta
--------	---------------

Električni podaci

Radni napon [V]	19,2...28,8 DC
Potrošnja struje [mA]	< 30
Zaštita obrnutog polariteta	da

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj analognih izlaza: 1
---------------------	--------------------------

Ulazi

Broj ulaza PWM	1; (24 V DC $\pm$ 20 % signal PWM)
Ulazi frekvencije PWM [Hz]	122

Izlazi

Broj analognih izlaza	1
Analogni strujni izlaz [mA]	4...20
Maks. opterećenje [Ω]	600

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-40...85
Napomena o temperaturi okoline	presavinute žice -5...105 °C žice kojima se ne služi -30...105 °C
Zaštita	IP 67

Mehanički podaci

Težina [g]	72
Dimenzije [mm]	54 x 34 x 15
Materijali	poliamid armirano stakleno vlakno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Moduli I/O za pokretne strojeve

R360/MODULE/PWM/4...20mA

Električni priključak

Kabel: 0,28 m; / Završetak jezgre s navlakama žičnih završetaka

Ulaz

Crveno	+24 V DC
crno	PWM IN
Plavo	GND

Izlaz

crno	4...20 mA
Plavo	GND

dijagrami i grafikoni

