


Modem GPS/GSM sa sučeljem CAN

R360/CANremote GPRS/GPS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: CR3114

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 žaruljice LED
- 2 utičnica SMA antena GPS
- 3 konektor FME antena GSM
- 4 konektor M12 5-polno



Električni podaci

Radni napon	[V]	8...32 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 600; (Ø 210 (24 V DC))

Sučelja

Broj sučelja CAN	1
------------------	---

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-30...75
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...85
Zaštita	IP 65; (za jedinicu sa zašrafljenim konektorima)	



Modem GPS/GSM sa sučeljem CAN

R360/CANremote GPRS/GPS

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	6 kV Pražnjenje kontakta / 8 kV Ispust zraka
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV na linijama napajanja / 1 kV na signalnim linijama
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV na linijama napajanja
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V
	EN 61000-4-3 HF zračeno	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	EN 61000-4-8	30 A/m
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4
	CISPR 16-2	Razred B
	CISPR 25	met
Mehanički podaci		
Težina	[g]	658
Dimenzije	[mm]	120,5 x 126 x 42
Materijali		Aluminij omotano prahom
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	stanje	4 x LED, crveno/zeleno
Memorije podataka		
Sat u stvarnom vremenu		da
Opaske		
Opaske		Stavite stroj u pogon samo sa spojenim antenama.
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Poveznik: 1 x M12		