


Modem GPS/GSM sa sučeljem CAN

R360/CANremote 3G/GPS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: CR3158

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 žaruljice LED
- 2 utičnica SMA antena GPS
- 3 konektor FME antena GSM
- 4 konektor M12 5-polno



Primjena

Radijsko odobrenje za

SAD; EU/RED

Napomena o radijskom odobrenju

Popis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.

Električni podaci

Radni napon

[V]

6...32 DC

Potrošnja struje

[mA]

< 600; (Ø 210 (24 V DC))

Sučelja

Broj sučelja CAN

1

Protokol

CANopen

Mobilfunk

Prijenosna snaga

[mW]

1928

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-30...75



Modem GPS/GSM sa sučeljem CAN

R360/CANremote 3G/GPS

Temperatura skladištenja [°C]	15...25
Zaštita	IP 65; (za jedinicu sa zašrafljenim konektorima)

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-4-2 ESD	6 kV Pražnjenje kontakta / 8 kV Ispust zraka
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV na linijama napajanja / 1 kV na signalnim linijama
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV na linijama napajanja
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V
	EN 61000-4-3 HF zračeno	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5
	CISPR 16-2	Razred B
	CISPR 25	ozračeno / met

Mehanički podaci

Težina [g]	754,5
Dimenzije [mm]	120,5 x 126 x 42
Materijali	Aluminij omotano prahom

Prikazi / radni elementi

Prikaz	stanje	4 x LED, crveno/zeleno
--------	--------	------------------------

Memorije podataka


Sat u stvarnom vremenu	da; s načinom mirovanja i pokretanja
------------------------	--------------------------------------

Opaske

Opaske	Stavite stroj u pogon samo sa spojenim antenama.
	Singapur Nije odobreno za rad, samo za izvoz.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - terminali za antenu

Poveznik: 1 x utičnica SMA



utičnica SMA

1	GPS
2	Zaslon



Modem GPS/GSM sa sučeljem CAN

R360/CANremote 3G/GPS

Električni priključak - terminali za antenu

Poveznik: 1 x konektor FME




konektor FME

1	GSM
2	Zaslon

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



1	GND
2	L +
3	digitalni ulazi
4	CAN_H
5	CAN_L