


Pristupnik ISOBUS

ISOBUS Gateway/VT



Električni podaci

Radni napon	[V]	12...27 DC
Potrošnja struje	[mA]	11...48

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	CAN
Broj sučelja CAN	2

CAN

Stopa prijenosa	250 (125...1000) kBaud
Sučelje	CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Završni otpornik	da; (unutarne ; 120 Ohm; ne može se deaktivirati)



ISOBUS

Stopa prijenosa	250 kBaud
Sučelje	CAN Interface ISO 11783
Završni otpornik	ne



Pristupnik ISOBUS

ISOBUS Gateway/VT

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-40...80
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Težina	[g]	190,1
Vrsta montaže		nadogradnja / ugradnja
Dimenzije	[mm]	72 x 104 x 29
Materijali		kućište: PA 12 crno
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	stanje	1 x LED, zeleno / crveno
	napon napajanja	1 x LED, zeleno / crveno
Hardver		
Procesor		ARM Cortex M4 32 bit
Programska memorija		1,5 MB Flash
Radna memorija		RAM: 320 kB FRAM: 16 kB
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak - CAN		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A		
		
1	n.c.	
2	n.c.	
3	n.c.	
4	CAN_H	
5	CAN_L	
Električni priključak - ISOBUS		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A		
		
1	n.c.	
2	VBB	
3	GND	
4	CAN_H	
5	CAN_L	