
DF1210

Elektronički prekidač strujnog kruga

Fuse/Standard/24VDC/10A



1 Ploča za etiketiranje
2 taster uključenje / isključenje / resetiranje statusna žaruljica LED 1
3 utični terminal Izlaz 1

Električni podaci		
Radni napon	[V]	prema SELV/PELV
Nazivni napon DC	[V]	24
Ulazni napon DC	[V]	18...30
Zaštitna klasa		III
Vrijeme mrežnog međupohranjivanja (nazivni napon od 24 V DC)	[ms]	10
Zatvoreni strujni krug	[mA]	5
Broj kanala		1
Nazivna struja	[A]	10
Nazivna struja (element otporan na ispad (Fail Safe Element))	[A]	10
Izlazi		
Kapacitet opterećenja, ukupni	[mF]	20
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...70
Zaštita		IP 20; (čeono)
Stupanj zaprljanja		2
Testovi / odobrenja		
EMC		EN 61000-6-3 — emisija smetnji
		EN 61000-6-2 — otpornost na buku
Mehanički podaci		
Težina	[g]	67,5

DF1210

Elektronički prekidač strujnog kruga

Fuse/Standard/24VDC/10A

Dimenzije [mm]	80 x 12,5 x 98,5	

Prikazi / radni elementi


Prikaz	stanje	1 x LED, crveno/zeleno/narančasto
Radni elementi	1 x	Tipke

Električni priključak

utični terminali:


kontaktna poluga / traka:

Priključak



dijagrami i grafikoni

izlazne značajke



značajke vrijeme-struja