


Zaštitni modul strujnog kruga za neprekidno napajanje

Fuse/Standard/24VDC/2x1-10A



- 1 Ploča za etiketiranje
- 2 taster uključanje / isključanje / resetiranje statusna žaruljica LED 2
- 3 taster uključanje / isključanje / resetiranje statusna žaruljica LED 1
- 4 utični terminali Izlazi 1/2



Primjena

Montaža

vodilica TH35; prema EN 60715

Električni podaci

Radni napon	[V]	prema SELV/PELV
Nazivni napon DC	[V]	24
Ulazni napon DC	[V]	19,2...30
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrijeme mrežnog međupohranjivanja (nazivni napon od 24 V DC)	[ms]	10
Zatvoreni strujni krug	[mA]	12
Broj kanala		2
Nazivna struja	[A]	1...10
Nazivna struja (element otporan na ispad (Fail Safe Element))	[A]	10

Izlazi

Kapacitet opterećenja, ukupni	[mF]	20
-------------------------------	------	----

Radni uvjeti


Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...70
Zaštita		IP 20; (čeono)
Stupanj zaprljanja		2



Zaštitni modul strujnog kruga za neprekidno napajanje


Fuse/Standard/24VDC/2x1-10A

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 61000-6-3	emisija smetnji
	EN 61000-6-2	otpornost na buku
Mehanički podaci		
Težina	[g]	73,5
Dimenzije	[mm]	80 x 12,5 x 98
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	stanje	2 x LED, crveno/zeleno/narančasto
Radni elementi	2 x	Tipke
Električni priključak		
utični terminali:		
kontaktna poluga / traka:		
Priključak		



dijagrami i grafikoni

izlazne značajke



značajke vrijeme-struja