


Elektronički prekidač strujnog kruga

Fuse/IO-Link/24VDC/2x4A



- 1 Ploča za etiketiranje
 2 taster uključanje / isključenje / resetiranje statusna žaruljica LED 2
 3 taster uključanje / isključenje / resetiranje statusna žaruljica LED 1
 4 utični terminali Izlazi 1/2



Električni podaci

Radni napon	[V]	prema SELV/PELV ; „razred napajanja 2” prema UR-u
Nazivni napon DC	[V]	24
Ulazni napon DC	[V]	19,2...30
Zaštitna klasa		III
Vrijeme mrežnog međupohranjivanja (nazivni napon od 24 V DC)	[ms]	10
Zatvoreni strujni krug	[mA]	8
Broj kanala		2
Nazivna struja	[A]	4
Nazivna struja (element otporan na ispad (Fail Safe Element))	[A]	4

Izlazi

Kapacitet opterećenja, ukupni	[mF]	15
-------------------------------	------	----

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...70
Zaštita		IP 20; (čeono)
Stupanj zaprljanja		2

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-6-3	emisija smetnji
	EN 61000-6-2	otpornost na buku



Elektronički prekidač strujnog kruga

Fuse/IO-Link/24VDC/2x4A

Mehanički podaci

Težina	[g]	72,5
Dimenzije	[mm]	80 x 12,5 x 98,5

Prikazi / radni elementi


Prikaz	stanje	2 x LED, crveno/zeleno/narančasto
Radni elementi	2 x	Tipke

Električni priključak

utični terminali:


kontaktna poluga / traka:

Priključak



dijagrami i grafikoni

izlazne značajke



značajke vrijeme-struja