


Modul za punjenje za potencijal uzemljenja

Supply Module GND/1x 10mm²

- 1 Ploča za etiketiranje
2 utični terminal 24 V DC



Primjena

Dizajn	modul za punjenje GND (1 x 10 mm ²)
--------	---

Električni podaci

Radni napon	[V]	18...30 DC
Nazivni napon DC	[V]	24
Zaštitna klasa		III
Maks. struja opterećenja	[A]	40

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...70
Zaštita		IP 20; (čeono)

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-6-3	emisija smetnji
	EN 61000-6-2	otpornost na buku

Mehanički podaci

Težina	[g]	48,6
Vrsta montaže		Montaža na vodilice DIN
Instrukcije za instalaciju		Mogući moduli u nizu
Dimenzije	[mm]	80 x 12,5 x 98,5



Modul za punjenje za potencijal uzemljenja

Supply Module GND/1x 10mm²

Električni priključak

utični terminali:

Priključak

