

Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine

DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: DI0101

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Razmak prekapčanja	[mm]	10
Dimenzije	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Primjena

Primjena	jednostavna procjena okretnog i linearnog kretanja s obzirom na smanjenu brzinu okretaja; blokiranje
----------	---

Električni podaci

Nazivni napon AC	[V]	20...250
Nazivni napon DC	[V]	20...250
Zaštita obrnutog polariteta		ne

Izlazi

Ukupni broj izlaza		1
Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	6,5
Minimalno strujno opterećenje	[mA]	6
Maks. struja propuštanja	[mA]	1,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC	[mA]	250; (350 AC (...50 °C))
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	100
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja	[mA]	2200
Osigurano protiv kratkog spoja		ne
Zaštita od preopterećenja		ne



Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine

DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN

Domet nadzora		
Razmak prekapćanja	[mm]	10
Prilagodljivo osjetilno područje		ne
Raspon mjera/postavki		
Područje regulacije	[Imp/min]	5...300
Točnost / odstupanja		
Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza	[% od Sr]	10
Vremena reakcije		
Startno premoštenje	[s]	12
Maks. prigušna frekvencija	[Imp/min]	1500
Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapćanja		Višeokretajni potencijometar
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Težina	[g]	255,8
Način ugradnje		izravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materijali		Mjed specijalni premaz; PBT
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	50
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Zeleno
Električni priključak		
Potrebna zaštita		minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće
Opaske		
Opaske		Preporuka Provjerite sigurno funkcioniranje jedinice nakon kratkog spoja.



Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine

DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Priključak



Uputa minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1 $\leq$ 2 A (brzopotezni)

Boje žica :

BN = Smeđe

BU = Plavo