


DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN/3D

Alternativni artikli: DI103A

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Razmak prekapčanja	[mm]	10
Dimenzije	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Primjena	jednostavna procjena okretnog i linearnog kretanja s obzirom na smanjenu brzinu okretaja; blokiranje
----------	--

Nazivni napon AC	[V]	20...250
Nazivni napon DC	[V]	20...250
Nazivna frekvencija AC	[Hz]	45...65
Zaštitna klasa		II
Zaštita obrnutog polariteta		da

Ukupni broj izlaza	1
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	6,5
Minimalno strujno opterećenje [mA]	6
Maks. struja propuštanja [mA]	1,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA]	200
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)



Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine

DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN/3D

Osigurano protiv kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne
Domet nadzora	
Razmak prekapćanja [mm]	10
Prilagodljivo osjetilno područje	ne
Raspon mjera/postavki	
Područje regulacije [Imp/min]	5...300
Točnost / odstupanja	
Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza [% od Sr]	10
Vremena reakcije	
Startno premoštenje [s]	12; (tipično)
Maks. prigušna frekvencija [Imp/min]	1500
Softver / programiranje	
Poravnanje točke prekapćanja	Višeokretajni potenciometar
Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-20...60
Zaštita	IP 67
Testovi / odobrenja	
Oznaka ATEX	II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X Ta: -20°C...+60°C
EMC	EN 60947-5-2
Mehanički podaci	
Težina [g]	0,256
Način ugradnje	izravno ugradivo
Dimenzije [mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Oznaka navoja	M30 x 1,5
Materijali	Mjed specijalni premaz; PBT
Prikazi / radni elementi	
Prikaz	Status prekapćanja
	1 x LED, Zeleno
Opaske	
Opaske	Preporuka Provjerite sigurno funkcioniranje jedinice nakon kratkog spoja.

DI001A




Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine

DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN/3D

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Priključak



Uputa minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1 $\leq$ 2 A (brzopotezni) Postavite osigurač van opasne zone
Boje žica :
BN = Smeđe
BU = Plavo