


Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine

DIA3010-ZPKG/SS-000-K

Otkazani artikl

Alternativni artikli: DI5023 + E30436

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	10
Kućiste	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Primjena

Primjena	jednostavna procjena okretnog i linearnog kretanja s obzirom na smanjenu brzinu okretaja; blokiranje
----------	---

Električni podaci

Nazivni napon DC [V]	10...36
Potrošnja struje [mA]	< 15
Zaštita obrnutog polariteta	da

Izlazi

Ukupni broj izlaza	1
Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA]	250



Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine

DIA3010-ZPKG/SS-000-K

Osigurano protiv kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da
Domet nadzora	
Razmak prekapčanja [mm]	10
Prilagodljivo osjetilno područje	ne
Raspon mjera/postavki	
Područje regulacije [Imp/min]	5...300
Točnost / odstupanja	
Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza [% od Sr]	10
Vremena reakcije	
Startno premoštenje [s]	15
Maks. prigušna frekvencija [Imp/min]	15000
Softver / programiranje	
Poravnanje točke prekapčanja	Višeokretajni potenciometar
Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 67
Testovi / odobrenja	
MTTF [godina]	898
Mehanički podaci	
Težina [g]	200
Kućište	Tip navoja
Način ugradnje	izravno ugradivo
Dimenzije [mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Oznaka navoja	M30 x 1,5
Materijali	Mjed specijalni premaz; PBT
Zakretni moment pritezanja [Nm]	50
Prikazi / radni elementi	
Prikaz	Status prekapčanja
	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	utikač ventila vrste A; DIN EN 175301-803




Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine

DIA3010-ZPKG/SS-000-K

Električni priključak

Priključak



Poveznik: 1 x Vezni utikač SS