


Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine

DIA3010-ZPKG/SS-000-K/5S AUE

Otkazani artikl

Alternativni artikli: DI5023 + E30436

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	10
Kućiste	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Primjena

Primjena	jednostavna procjena okretnog i linearnog kretanja s obzirom na smanjenu brzinu okretaja; blokiranje
----------	---

Električni podaci

Nazivni napon DC [V]	10...36
Potrošnja struje [mA]	< 15
Zaštita obrnutog polariteta	da

Izlazi

Ukupni broj izlaza	1
Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA]	250



Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine

DIA3010-ZPKG/SS-000-K/5S AUE

Osigurano protiv kratkog spoja	da	
Zaštita od preopterećenja	da	
Domet nadzora		
Razmak prekapćanja	[mm]	10
Prilagodljivo osjetilno područje	ne	
Raspon mjera/postavki		
Područje regulacije	[Imp/min]	5...300
Točnost / odstupanja		
Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3	
Histereza	[% od Sr]	10
Vremena reakcije		
Startno premoštenje	[s]	5
Maks. prigušna frekvencija	[Imp/min]	15000
Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapćanja	Višeokretajni potenciometar	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita	IP 67	
Testovi / odobrenja		
MTTF	[godina]	905
Mehanički podaci		
Težina	[g]	202
Kućište	Tip navoja	
Način ugradnje	izravno ugradivo	
Dimenzije	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Oznaka navoja	M30 x 1,5	
Materijali	Mjed specijalni premaz; PBT	
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	50
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	utikač ventila vrste A; DIN EN 175301-803	




Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine

DIA3010-ZPKG/SS-000-K/5S AUE

Električni priključak

Priključak



Poveznik: 1 x Vezni utikač SS