



Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

No scale drawing available



## Značajke proizvoda

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Električna izvedba      | PNP               |
| Izlazna funkcija        | normalno otvoreno |
| Razmak prekapčanja [mm] | 10                |
| Dimenzije [mm]          | M30 x 1,5         |

## Primjena

|          |                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primjena | jednostavna procjena okretnog i linearnog kretanja<br>s obzirom na smanjenu brzinu okretaja; blokiranje |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Električni podaci

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Nazivni napon DC [V]        | 10...36 |
| Potrošnja struje [mA]       | < 3     |
| Zaštita obrnutog polariteta | da      |

## Izlazi


|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Ukupni broj izlaza                               | 1                 |
| Električna izvedba                               | PNP               |
| Izlazna funkcija                                 | normalno otvoreno |
| Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]     | 2,5               |
| Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]   | 250               |
| Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 250               |
| Osigurano protiv kratkog spoja                   | da                |
| Zaštita od preopterećenja                        | da                |



## Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine

DIA3010-ZPKG/200/2sAUE/2M/US

| Domet nadzora                    |                    |                                                                          |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Razmak prekapćanja               | [mm]               | 10                                                                       |
| Prilagodljivo osjetilno područje |                    | ne                                                                       |
| Točnost / odstupanja             |                    |                                                                          |
| Čimbenik ispravka                |                    | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
| Vremena reakcije                 |                    |                                                                          |
| Startno premoštenje              | [s]                | 2                                                                        |
| Maks. prigušna frekvencija       | [Imp/min]          | 15000                                                                    |
| Softver / programiranje          |                    |                                                                          |
| Poravnanje točke prekapćanja     |                    | pričvršćeno                                                              |
| Radni uvjeti                     |                    |                                                                          |
| Temperatura okoline              | [°C]               | -25...80                                                                 |
| Zaštita                          |                    | IP 67                                                                    |
| Mehanički podaci                 |                    |                                                                          |
| Način ugradnje                   |                    | izravno ugradivo                                                         |
| Dimenzije                        | [mm]               | M30 x 1,5                                                                |
| Oznaka navoja                    |                    | M30 x 1,5                                                                |
| Materijali                       |                    | Mjed specijalni premaz; PBT                                              |
| Zakretni moment pritezanja       | [Nm]               | 50                                                                       |
| Prikazi / radni elementi         |                    |                                                                          |
| Prikaz                           | Status prekapćanja | 1 x LED, Zeleno                                                          |
| Električni priključak            |                    |                                                                          |
| Kabel: 2 m, PUR                  |                    |                                                                          |
| Priključak                       |                    |                                                                          |



Poveznik: 1 x M12