




Prekidački pojačivač

N605/230VAC/0,8A

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: DN1020  
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



| Električni podaci                             |               |                 |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Nazivna frekvencija AC                        | [Hz]          | 47...63         |
| Izlazni napon                                 | [V]           | regulirano      |
| Tolerancija izlaznog napona                   | [%]           | 5               |
| Maks. izlazna struja pri min. izlaznom naponu | [A]           | 0,8             |
| Broj izlaznih krugova                         |               | 1               |
| Izlazi                                        |               |                 |
| Zaštita od kratkog spoja                      |               | da              |
| Zaštita od preopterećenja                     |               | da              |
| Radni uvjeti                                  |               |                 |
| Temperatura okoline                           | [°C]          | 0...50          |
| Zaštita                                       |               | IP 40           |
| Mehanički podaci                              |               |                 |
| Materijali                                    |               | plastika        |
| Prikazi / radni elementi                      |               |                 |
| Prikaz                                        | izlazni napon | 2 x LED, Zeleno |
| Opaske                                        |               |                 |
| Količina pakiranja                            |               | 1 kom.          |



## Prekidački pojačivač

N605/230VAC/0,8A

### Električni priključak

Utične stezaljke: ...4 mm<sup>2</sup>

### Priključak

