



Prekidački pojačivač

N600/230VAC/0,1A

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: DN0210

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

No scale drawing available



Značajke proizvoda

Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN
---------	--------------------------------------

Primjena

Primjena	Procjena strujnog napajanja i signala
----------	---------------------------------------

Električni podaci

Nazivni napon AC	[V]	< 230
Tolerancija nazivnog napona	[%]	10
Tolerancija nazivnog napona 2	[%]	10
Nazivna frekvencija AC	[Hz]	47...63
Pomoćna energija za senzore DC	[V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 100\text{ mA}$)

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj izlaza releja: 1
---------------------	-----------------------

Izlazi

Broj izlaza releja	1
Opteretivost kontakta	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	0...50
Zaštita		IP 40
Terminali za stupanj zaštite		IP 20



Prekidački pojačivač

N600/230VAC/0,1A

Mehanički podaci

Težina	[g]	0,43
Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN	
Materijali	plastika	

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	LED, Crveno
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Električni priključak

Utične stezaljke: ...4 mm²

Priključak

