



Prekidački pojačivač

N600/230VAC/0,08A

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: DN0200

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

No scale drawing available



Značajke proizvoda

Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN
---------	--------------------------------------

Primjena

Primjena	Procjena strujnog napajanja i signala
----------	---------------------------------------

Električni podaci

Nazivni napon AC	[V]	< 230
Tolerancija nazivnog napona	[%]	10
Tolerancija nazivnog napona 2	[%]	10
Nazivna frekvencija AC	[Hz]	47...63
Pomoćna energija za senzore DC	[V]	24; (±5 %, ≤ 40 mA)

Izlazi

Opteretivost kontakta	4 A / 625 VA / 250 V AC
-----------------------	-------------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	0...50
Zaštita		IP 40
Terminali za stupanj zaštite		IP 20

Mehanički podaci

Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN
Materijali	plastika

**Prekidački pojačivač**

N600/230VAC/0,08A

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	LED, Zeleno
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Električni priključakStezaljke: ...4 mm²

Priključak