



Prekidački pojačivač

N600/110VAC/0,08A

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: DN0200

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

No scale drawing available



Značajke proizvoda

Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN
Dimenzije [mm]	75 x 55 x 110

Primjena

Primjena	Procjena strujnog napajanja i signala
----------	---------------------------------------

Električni podaci

Nazivni napon AC [V]	< 110
Tolerancija nazivnog napona [%]	10
Tolerancija nazivnog napona 2 [%]	10
Nazivna frekvencija AC [Hz]	47...63
Pomoćna energija za senzore DC [V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 40\text{ mA}$)

Izlazi

Opteretivost kontakta	4 A / 625 VA / 250 V AC
-----------------------	-------------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	0...50
Zaštita	IP 40
Terminali za stupanj zaštite	IP 20

Mehanički podaci

Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN
---------	--------------------------------------

**Prekidački pojačivač**

N600/110VAC/0,08A

Dimenzije	[mm]	75 x 55 x 110
Materijali	plastika	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	LED, Zeleno
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Električni priključak		
Utične stezaljke: ...4 mm²		
Priključak		