


Zaštitni modul strujnog kruga za neprekidno napajanje

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



- 1 žaruljice LED Greška
- 2 taster uključanje / isključanje / resetiranje
- 3 Konektor signala
- 4 stanje LED



Električni podaci

Nazivni napon DC	[V]	24
Ulazni napon DC	[V]	18...30
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		ne
Maks. izlazna struja pri min. izlaznom naponu	[A]	4
Napomena o maks. izlaznoj struji	[A]	4 x 4
Ulazna struja (nazivni napon 24 V DC)	[A]	16
Ulazni napon potreban za uključivanje izlaza	[V]	21,4
Zatvoreni strujni krug	[mA]	43
Gubitak snage (nazivni napon od 24 V DC)	[W]	1,8
Gubitak snage u otvorenom strujnom krugu	[W]	1
Zaštita od obrnutog protoka	[V]	30

Izlazi

Aktivacija zaštitne razine ulaznog napona	[V]	21,4
Izlazna struja, ukupna	[A]	16
Ograničenje izlazne struje	[A]	19,9



Zaštitni modul strujnog kruga za neprekidno napajanje

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

Pad napona između ulaza i izlaza	[mV]	101
Kapacitet opterećenja po izlazu	[mF]	57
Kapacitet opterećenja, ukupni	[mF]	57

Vremena reakcije		
Odgoda uključenja izlaza	[ms]	270
Vrijeme isključenja po dvostrukoj nazivnoj struji	[s]	1
Vrijeme okidanja u slučaju kratkog spoja	[ms]	5

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...85
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	95; (nekondenzirajuće)
Zaštita		IP 20
Stupanj zaprljanja		2

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	8 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračenje	10 V/m 80...2700 MHz
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V 0,15...80 MHz
Otpornost na vibraciju	IEC 60028-2-6	2 g 17,8...500 Hz
Otpornost na udarce	IEC 60068-2-27	30 g 6 ms / 20 g 11 ms

Mehanički podaci		
Težina	[g]	203
Dimenzije	[mm]	75 x 45 x 91
Materijali		Računalo

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	preopterećenje izlaza	4 x LED, Crveno
	Napajanje napona	1 x LED, Zeleno

Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	utični vijčani terminali, za signalne žice

Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak	
, signalni vodovi: 0,25...1,5 mm ²	



Zaštitni modul strujnog kruga za neprekidno napajanje

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

, žice za napajanje: 0,25...6 mm²

Priključak

