


Sklopni mrežni dio 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A



1 Potenciometar



Električni podaci

Tolerancija radnog napona	[%]	10
Nazivni napon AC	[V]	< 230
Nazivna frekvencija AC	[Hz]	47...63
Raspon ulaznog napona AC (izmjenično)	[V]	100...240
Izlazni napon DC	[V]	24...28
Zaštitna klasa		II; (IEC 61140)
Vrijeme odgode uključanja	[s]	< 0,38
Izlazni napon	[V]	prilagodljivo
Maks. izlazna struja pri min. izlaznom naponu	[A]	2,5
Broj izlaznih krugova		1
Maks. rezidualna valovitost	[mV]	50
Učinkovitost (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88
Vanjska zaštita izlaza		10 A; B
Smanjenje	[W/K]	2% / K (> 60° C)
Vrijeme mrežnog međupohranjivanja (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	90

Izlazi

Osigurano protiv kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da
Pouzdanost signala DC OK	24 V DC (30 mA)

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	0...70
---------------------	------	--------



Sklopni mrežni dio 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

Zaštita	IP 20
---------	-------

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

Mehanički podaci

Težina [g]	335
Vrsta montaže	vodilica; (TH35 (EN 60715); slobodni prostor za konvekcijsko hlađenje 30 mm)
Dimenzije [mm]	90 x 45 x 100
Materijali	Računalo ABS

Prikazi / radni elementi

Prikaz	DC-ok	1 x LED, Zeleno
--------	-------	-----------------


Opaske

Opaske	izlazna voltaža do SELV, PELV
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

rešetkaste stezaljke:

Priključak



- 1: primarno
2: sekundarno